



Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 kort, Spænde-Ø D1: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302605 6
GTIN	4250122612926
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Alle skafter er brunerede.
Kølekanalen kan lukkes med O-ring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	6
Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 6 mm	309900 6