

HOLEX®
SCMT 09T304 Sæt med 10 stk., Type: HBX020

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

SCMT 09T304 Sæt med 10 stk. HBX020 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HBX020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mm

Tilspænding f : 0,08 - 0,36 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PM
Tilspænding f	0,08 - 0,36 mm/o
Skæredybde a_p	0,1 - 3,75 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBX020

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknøtning	neutral