

**Garant****SC.T 120408, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Type	HU7310
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning