

**Rundsavklinge expert for Aluminium, Klinge-Ø D: 136mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	583920 136
GTIN	3165140957656
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

Præcisionsslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet. Til dyk- og rundsave.

Anvendelse:

Præcise snit i **aluminium** og andre ikke-jernholdige metaller. Tandform: Flad trapez-tand med negativ spånvinkel til let og sikkert arbejde ved manuel tilspænding.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder	48
Klinge-Ø D	136 mm
Borings-Ø	20 mm

Datablad

Skærebredde B	1,6 mm
egnet til materiale	Aluminium
Produkttype	Rundsavklinge