



Firkantede drejestål, HSS Co 10, Højde**x**bredde: 25X12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	295060 25X12
GTIN	4045197271358
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Drejestål med lige og retvinklede ender.

Højde og bredde: Tolerance **h14**. **HSS-Co 10** (10% kobalt).

Rektangulært toolbits-stål iht. DIN 4964 form D.

Anvendelse:

Til drejning, udboring, afstikning osv.; særligt velegnet som råmateriale til fremstilling af formstål.

Teknisk beskrivelse

Bredde	12 mm
Længde	200 mm
Højde	25 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Drejestål