

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E12M STFCL/L11
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Midterforskydning L_3	8 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	15 mm
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	150 mm
Spænde højde L_2	11,5 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500