

Garant**SC.T 120408, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Spånryder	AM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HB7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT 120408

Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning