



Ultralydsrensner Elmasonic Xtra, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082006 12
GTIN	4250004112544
Artikelklasse	045

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være automatisk dynamisk funktion.**
- **Indstillelig Eco-tilstand for skånsom rengøring og energibesparelse.**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeleling i rensbadet.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænktæt betjeningspanel.**
- **Automatisk sikkerhedsafbrydelse.**

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	Xtra 120
Længde, indsætningskar	245 mm
Rengøringskumme, højde	190 mm
anbefalet arbejdsvolumen	12,1 l
Apparater, længde	500 mm
Vægt	11,3 kg

Datablad

Volumen	14,2 l
Apparater, bredde	315 mm
Ultralyds-toppræstation	880 W
Nominel spænding	220 - 240 V
Varmeeffekt	800 W
Bredde, indsætningskar	195 mm
Produkttype	Ultralydsrensere