



Ultralydsrensers Elmasonic Xtra, Type: 18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082006 18
GTIN	4250004112551
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være automatisk dynamisk funktion.**
- **Indstillelig Eco-tilstand for skånsom rengøring og energibesparelse.**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensesbadet.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænktæt betjeningspanel.**
- **Automatisk sikkerhedsafbrydelse.**

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.

Teknisk beskrivelse

Vægt	13,2 kg
Ultralyds-toppræstation	1040 W
Bredde, indsætningskar	255 mm
Varmeeffekt	1000 W
Producentbetegnelse	Xtra 180
Apparater, længde	530 mm
Nominel spænding	220 - 240 V

Datablad

anbefalet arbejdsvolumen	16,7 l
Volumen	19,7 l
Apparater, bredde	380 mm
Rengøringskumme, højde	190 mm
Længde, indsætningskar	275 mm
Produkttype	Ultralydsrenser