



Ultralydsrenser Elmasonic Xtra, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082006 6
GTIN	4250004112520
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være automatisk dynamisk funktion.**
- **Indstillelig Eco-tilstand for skånsom rengøring og energibesparelse.**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænktæt betjeningspanel.**
- **Automatisk sikkerhedsafbrydelse.**

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.

Teknisk beskrivelse

Varmeeffekt	400 W
Længde, indsætningskar	255 mm
Apparater, bredde	215 mm
anbefalet arbejdsvolumen	5,1 l
Vægt	7,9 kg
Ultralyds-toppræstation	640 W

Datablad

Nominel spænding	220 - 240 V
Rengøringskumme, højde	150 mm
Volumen	6,3 l
Apparater, længde	500 mm
Producentbetegnelse	Xtra 60
Bredde, indsætningskar	105 mm
Produkttype	Ultralydsrenser