

**Kraftskævbider poleret, med åbningsfjeder, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	725231 180
GTIN	4003773060192
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. **Med åbningsfjeder, der kan aktiveres og deaktiveres.** Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved. Høj skæreydelse takket være optimale udvekslingsforhold

Håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,2 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskævbider	nej

Datablad

med aktiverbar returfjeder

ja

Produkttype

Skærende tang