

**Garant**
**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	E16R STFRCR/L11
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	19 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde $L_1$	25 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Midterforskydning $L_3$	10 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	15,4 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500