



Kombi-fræser-/dornadapter, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302520 40
GTIN	4250122600855
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 6 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 55 mm

Samlet længde L: 209 mm

Fræsedornlængde L₃ med medbringerring: 27 mm

Fræsedornslængde L₄: 41 mm

Gevind M: M24

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 40

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	41 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	40
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	27 mm
Samlet længde L	209 mm

Dorn-Ø d ₁	40 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40
Gevind M	M24
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangpatron 40	309700 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50