

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH10K STFPCR/L11
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
Hovedlængde L_1	16 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	125 mm
Spænde højde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500