

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
Vendepatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	E10K STFCR/L11
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Midterforskydning L_3	6 mm
Hovedlængde L_1	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	125 mm
Spænde højde L_2	9,6 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500