

Garant**SC.T 120404, Type: HB7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120404 HB7310 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 4 mmTilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	AM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Type	HB7310

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning