

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	15 mm
ISO-kode holder	E12M STFCR/L11
Midterforskydning L_3	8 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Samlet længde L	150 mm
Spænde højde L_2	11,5 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500