

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Midterforskydning $L_3$	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	AH16Q STFCCR/L11
Hovedlængde $L_1$	25 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	18 mm
Samlet længde $L$	180 mm
Spænde højde $L_2$	15 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500