

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	13 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Hovedlængde L_1	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
ISO-kode holder	AH20R STF/CR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L_2	18 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500