

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E16R STF CR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	19 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L_1	25 mm
Midterforskydning L_3	10 mm
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L_2	15,4 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500