


Garant

Mini-skæreplade til indstikning, indvendigt højre, HB720, Ø Dmin / w:
11/1,5mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270090 11/1,5
GTIN	4045197560247
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	2,3 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Plattetykkelse T	4 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,03 mm/o
Spids-midte-afstand L_3	6,7 mm
Min. Ø D_{min}	11 mm
Plattestørrelse Ø d	8 mm
Type	HB720
Produkttype	Mini-skifteskæreplade

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		