


Garant

**Mini-skæreplatte til indstikning, indvendigt, DIN 472 højre, HB720, Ø Dmin /
bredde, not m (H13): 11/1,6mm**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270110 11/1,6 |
| GTIN | 4045197560414 |
| Artikelklasse | 211 |

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Maks. skæredybde t_{maks} | 2,2 mm |
| Tilspænding f | 0,02 - 0,03 mm/o |
| Plattetykkelse T | 4 mm |
| Stikbredde W | 1,7 mm |
| Min. Ø D_{min} | 11 mm |
| Spids-midte-afstand L_3 | 6,7 mm |
| Plattestørrelse Ø d | 8 mm |
| Notbredde m (H13) | 1,6 mm |
| Serie | Mini |
| Type | HB720 |
| Noter ifølge standard | DIN 472 |

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | 80 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 60 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 30 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 60 m/min | K |
| CuZn | egnet | 80 m/min | N |
| kontinuerlig | egnet | | |
| uregelmæssig | betinget egnet | | |
| afbrudt | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |