

LOCTITE**Skruesikring, 250 ml, Producentbetegnelse: 270**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083303 270
GTIN	4058093009154
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

Mellefast – løsning med normalt værktøj er muligt.

Meget fast – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Høj styrke, til permanente skrueforbindelser, flydende.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	33 Nm
Producentbetegnelse	LOCTITE 270

Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Mærkning af farlige stoffer	GHS09 miljøfarlig
Til gevindstørrelse op til	M20
Påfyldningsmængde	250 ml
Kemisk basis	Dimethakrylatester
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Form	flydende
Flammepunkt	110 °C
Farve	grøn
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	olietolerant
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	tætning
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Maks. spaltemål	0,1 mm
egnet til materiale	Metal
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Funktionsstyrke efter	3 h
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	400 - 600 mPas
Afmontering	tung
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	250 ml
Produkttype	Skruesikring

