

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
Hovedlængde L_1	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	AH25R STFCL/L16
Midterforskydning L_3	17 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500