

Garant**Udboringsindsats indvendig højre, L1 = 10 mm, Ø Dmin: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270212 1,5
GTIN	4045197466037
Artikelklasse	211

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D _{min}	1,5 mm
Skaft-Ød	4 mm
Spids-midte-afstand L ₃	0,69 mm
Maks. skæredybde t _{maks}	0,15 mm
Radius R	0,1 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/o
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,015 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/o
Udhængslængde L ₁	10 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 10 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		