

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	E10K STFRCR/L11
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Hovedlængde $L_1$	16 mm
Midterforskydning $L_3$	6 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	12 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde $L$	125 mm
Spænde højde $L_2$	9,6 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500