

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Midterforskydning L_3	17 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
ISO-kode holder	AH25R STF/CR/L16
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Hovedlængde L_1	40 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500