

LOCTITE**Fladetætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 574**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083331 574
GTIN	4058093008973
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Til vrideresistente metalflanger.

Bemærk:

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Producentbetegnelse	LOCTITE 574
Funktionsstyrke efter	6 h

egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Påfyldningsmængde	50 ml
Egenskab	oliebestandigt
Egenskab	glykolbestandig
Egenskab	vandbestandig
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Lagertemperatur	8 - 21 °C
egnet til materiale	Metal
min. løsdrejningsmoment	6 Nm
Dynamisk viskositet	23000 mPas
Flammepunkt	93,3 °C
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Form	pastøs
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Håndfasthed efter	30 min
Farve	orange
Maks. spaltemål	0,25 mm
Styrkeklasse	Mellempast
Tæthed	1,15 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel