

Garant**Skærholdere til aksialt sporstik, Ø d = 4 mm, Ø DS: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270200 20
GTIN	4045197465641
Artikelklasse	21V

Beskrivelse**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 3.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø D ₁	22 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Spændehøjde L ₂	18,8 mm
Samlet længde L	84 mm
Anvendelsesområde	aksial udvendig indstikning
Indvendig spænde-Ø D	4 mm
Produktnavnsegenskab	Ø d = 4 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik

Tilbehør

Klemmeskrue Type 3	279815 3
--------------------	----------