

**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Artikelklasse	25U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

ISO-kode holder: A10L STLCR/L11

Indstillingsvinkel  $\kappa$ : 95 grader

passende vendeskærsplatter: TC.. 1102..

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 12 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 6,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	12 mm
Midterforskydning $L_3$	6,2 mm
Vendeplatteskrue	269022 4
ISO-kode holder	A10L STLCR/L11
Samlet længde L	140 mm
Spændehøjde $L_2$	9 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	10 mm

Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 4	269022 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8