

HOLEX**Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Skafftirkant: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296425 12
GTIN	4045197519412
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetal – stålskafter med 700 - 800 N/mm² styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladesfas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbide-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes. Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	21 mm
Skafftirkant	12 mm
Samlet længde	180 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål

