


**Garant****Mini-skæreplatte til gevindskæring, indvendigt højre, HB720, Stigning: 0,75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270140 0,75
GTIN	4045197560513
Artikelklasse	211

**Teknisk beskrivelse**

Plattetykkelse T	3,8 mm
Antal arbejdsgange	4 - 7
Stigning	0,75 mm
Stigningsvinkel	1,5 grader
Plattestørrelse Ø d	6 mm
Min. tilspænding $h_{min}$	0,43 mm
Spids-midte-afstand $L_3$	4,19 mm
Gevindspids-endeflade-afstand Y	0,5 mm
Gevindtype	M/MF
Type	HB720
Flankevinkel	60 grader

Norm	DIN 13
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		