

**LED-lommelygte, sort med batterier, Type: 265****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081533 265
GTIN	4045197606778
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.**

- **Rullesikring.**
- **Trykknop overtrukket med gummi.**

Med lampehoved, der kan **fokuseres.**

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081557 LR20.

Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Lysnet: 190 lm

Brændetid: 20 h

Antal medfølgende batterier: 2

Batteritype: LR20

Samlet længde: 265 mm

Hoved-Ø: 58 mm

Teknisk beskrivelse

Brændetid	20 h
-----------	------

Hoved-Ø	58 mm
Lysnet	190 lm
Batteritype	LR20
Antal medfølgende batterier	2
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Samlet længde	265 mm

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR20	081556 LR20
--	-------------