



Indvendigt drejestål højre omtrent som DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Skafftirkant: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296325 16
GTIN	4045197518521
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetal – stålskafter med 700 - 800 N/mm² styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladede fas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbide-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes. Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	27 mm
Skafftirkant	16 mm
Samlet længde	210 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål

