

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	9 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	AH12M STFCL/L11
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø D_{min}	14 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500