


Garant

Mini-skæreplatte til indstikning, indvendigt, DIN 472 højre, HB720, Ø Dmin / bredde, not m (H13): 8/0,9mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270110 8/0,9
GTIN	4045197560346
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Plattetykkelse T	3,6 mm
Stikbredde W	0,93 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	1 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,03 mm/o
Min. Ø D _{min}	8 mm
Spids-midte-afstand L ₃	4,8 mm
Plattestørrelse Ø d	6 mm
Notbredde m (H13)	0,9 mm
Type	HB720
Noter ifølge standard	DIN 472
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		