

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	18 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
ISO-kode holder	AH16Q STFCCR/L11
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500