

Garant**Mini-skæreplatte til gevindskæring, indvendigt højre, HB720, Stigning: 1,25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270140 1,25
GTIN	4045197560537
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse $\varnothing d$	6 mm
Stigning	1,25 mm
Stigningsvinkel	2,5 grader
Plattetykkelse T	3,8 mm
Min. tilspænding h_{\min}	0,72 mm
Gevindspids-endeafstand Y	0,8 mm
Spids-midte-afstand L_3	4,44 mm
Antal arbejdsgange	5 - 9
Gevindtype	M/MF
Type	HB720
Flankevinkel	60 grader

Norm	DIN 13
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		