



## Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260930 20/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A20R STLCR/L11
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	22 mm
Vendeplatteskrue	269022 4
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Midterforskydning $L_3$	11,2 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Spændeskruer Type 4

269022 4