

**Garant****mini-borestang, stål, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 12/6mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Artikelklasse	21V

## Beskrivelse

### Udførelse:

- HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.
- Nemt skift af skæreplatter.

## Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279815 10
Plattestørrelse	06 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	12 mm
Samlet længde L	80 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15,6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 10	279815 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500