

Garant**Mini-skæreplatte til affasning, indvendigt højre, HB720, Ø Dmin: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270060 8
GTIN	4045197560186
Artikelklasse	21I

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D_{min}	8 mm
Plattetykkelse T	3,8 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,03 mm/o
Maks. skæredybde t_{maks}	1 mm
Fasbredde W	1,3 mm
Plattestørrelse Ø d	6 mm
Kilevinkel α	45 grader
Spids-midte-afstand L_3	4,65 mm
Radius R	0,2 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	0,15 - 0,5 mm
Type	HB720
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		