

Garant**mini-borestang, stål, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 12/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Artikelklasse	21V

Beskrivelse**Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	12 mm
Vendeplatteskrue	279815 11
Plattestørrelse	08 mm
Samlet længde L	80 mm
Spændehøjde L ₂	15,6 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 11	279815 11
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500