

Garant**Skærholdere til aksialt sporstik, Ø d = 6 mm, Ø DS: 12mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270204 12
GTIN	4045197465696
Artikelklasse	21V

Beskrivelse

Reservedel:

Spændeskruer nr. 279815 3.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø D ₁	16 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Spændehøjde L ₂	10,8 mm
Samlet længde L	70 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indvendig spænde-Ø D	6 mm
Produktnavnsegenskab	Ø d = 6 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik

Tilbehør

Klemmeskrue Type 3	279815 3
--------------------	----------