

**Drejestål højre omtrent som DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Skaftfirkant: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296125 12
GTIN	4045197518415
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	12 mm
Samlet længde	100 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål