


**Garant**

**Mini-skæreplade til indstikning, indvendigt højre, HB720, Ø Dmin / w:  
8/1,5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270090 8/1,5
GTIN	4045197560216
Artikelklasse	211

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	1,5 mm
Spids-midte-afstand L <sub>3</sub>	4,8 mm
Plattetykkelse T	3,6 mm
Maks. skæredybde t <sub>maks</sub>	1 mm
Min. Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,03 mm/o
Plattestørrelse Ø d	6 mm
Type	HB720
Produkttype	Mini-skifteskæreplade

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		