



## Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4954, HSS E, Skaft-Ø: 12Rmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296400 12R
GTIN	4045197189264
Artikelklasse	22E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Alle mål **svejset**.

**Anvendelse:**

Universalbrug, middel skærehastigheder.

**HSS/E** – på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.

### Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	22 mm
Skaft-Ø	12 mm
Samlet længde	180 mm
Skæremateriale	HSS E
Produkttype	Drejestål