

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Hovedlængde $L_1$	36,6 mm
ISO-kode holder	A20R STFCCR/L16
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500