

**LOCTITE****Fladetætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 5970**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083331 5970
GTIN	4058093009062
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærkning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

### Anvendelse:

Silikone. Som erstatning for kork- og papirtætninger, vibrationsbestandig.

### Bemærk:

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

## Teknisk beskrivelse

Funktionsstyrke efter	12 h
Producentbetegnelse	LOCTITE 5970
Kemisk basis	Alkoxy-silikone

Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
egnet til materiale	Metal
egnet til materiale	Kunststof
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 200 °C
Flammepunkt	100 °C
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	oliebestandigt
Form	pastøs
min. løsdrejningsmoment	7 Nm
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til anvendelsesområde	flangeforbindelse
Farve	sort
Maks. spaltemål	0,25 mm
Styrkeklasse	lavfast
Tæthed	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel