

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Hovedlængde L ₁	41 mm
ISO-kode holder	A25R STFCL/L16
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	23 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500