

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Hovedlængde L_1	26,7 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A16Q STFCCR/L11
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500